


CNMG 120408, Clase: HBT130

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 250218 HBT130 |
| GTIN | 4062406256203 |
| Clase de artículo | 22D |

Descripción

CNMG 120408 HBT130 Clase: HBT130
 Rompevirutas: MR
 Profundidad de corte a_p : 2 - 6 mm
 Avance f : 0,15 - 0,55 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Profundidad de corte a_p | 2 - 6 mm |
| Clase | HBT130 |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido |
| Código ISO plaquita de corte | CNMG 120404 |
| Material de corte | MD |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Aplicación principal | M |

| | |
|---|---------------------------------|
| Radio angular | 0,8 mm |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 40 - 180 m/min |
| Rompevirutas | MR |
| Recubrimiento | TiCN |
| Número de cambios/cortes | 4 |
| Avance f | 0,15 - 0,55 mm/rev, |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |