



**DNMG 110404, Clase: HBT020**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250666 HBT020
GTIN	4062406256296
Clase de artículo	22D

**Descripción**

DNMG 110404 HBT020 Clase: HBT020  
 Rompevirutas: PF  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 330 m/min

**Descripción técnica**

Rompevirutas	PF
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2 mm
Material de corte	MD
Radio angular	0,4 mm
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/rev,

Clase	HBT020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 330 m/min
Aplicación principal	P
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110404
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado