



**CNMG 160608, Clase: HBT020**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250220 HBT020
GTIN	4062406256258
Clase de artículo	22D

**Descripción**

CNMG 160608 HBT020 Clase: HBT020  
 Rompevirutas: PR  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 1,8 - 6 mm  
 Avance  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 260 m/min

**Descripción técnica**

Avance $f$	0,2 - 0,6 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160608
Número de cambios/cortes	4
Clase	HBT020
Aplicación principal	P
Rompevirutas	PR

Recubrimiento	TiCN
Material de corte	MD
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 260 m/min
Profundidad de corte $a_p$	1,8 - 6 mm
Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado