


DNMG 150604, Clase: HBT130

Datos de pedido

Número de pedido	250668 HBT130
GTIN	4062406256302
Clase de artículo	22D

Descripción

DNMG 150604 HBT130 Clase: HBT130
 Rompevirutas: MF
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2 mm
 Avance f : 0,15 - 0,45 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Recubrimiento	TiCN
Clase	HBT130
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Material de corte	MD
Rompevirutas	MF
Avance f	0,15 - 0,45 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Aplicación principal	M
Radio angular	0,4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado