


**DNMG 150608, Clase: HBT020**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250784 HBT020
GTIN	4062406256517
Clase de artículo	22D

**Descripción**

DNMG 150608 HBT020 Clase: HBT020  
 Rompevirutas: PM  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 280 m/min

**Descripción técnica**

Recubrimiento	TiCN
Número de cambios/cortes	4
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 280 m/min
Rompevirutas	PM
Clase	HBT020
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608

Profundidad de corte $a_p$	0,8 - 5 mm
Avance $f$	0,1 - 0,45 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado