


DNMG 150604, Clase: HBT020

Datos de pedido

Número de pedido	250783 HBT020
GTIN	4062406256395
Clase de artículo	22D

Descripción

DNMG 150604 HBT020 Clase: HBT020
 Rompevirutas: PM
 Profundidad de corte a_p : 0,8 - 5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,45 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 280 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 m/min
Aplicación principal	P
Clase	HBT020
Avance f	0,1 - 0,45 mm/rev,
Rompevirutas	PM
Material de corte	MD

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,8 - 5 mm
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Recubrimiento	TiCN
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado