


DNMG 150608, Clase: HBT130

Datos de pedido

Número de pedido	250784 HBT130
GTIN	4062406256401
Clase de artículo	22D

Descripción

DNMG 150608 HBT130 Clase: HBT130
 Rompevirutas: MM
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm
 Avance f : 0,12 - 0,45 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 m/min
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	M
Clase	HBT130
Recubrimiento	TiCN
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	MM

Avance f	0,12 - 0,45 mm/rev,
Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado