


SNMG 120404, Clase: HBT130

Datos de pedido

Número de pedido	251160 HBT130
GTIN	4062406256555
Clase de artículo	22D

Descripción

SNMG 120404 HBT130 Radio angular: 0,4 mm

Clase: HBT130

Rompevirutas: MF

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f : 0,15 - 0,45 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	8
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm

Rompevirutas	MF
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Aplicación principal	M
Clase	HBT130
Avance f	0,15 - 0,45 mm/rev,
Recubrimiento	TiCN
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado