

**SNMG 120404, Clase: HBT130****Datos de pedido**

Número de pedido	251266 HBT130
GTIN	4062406256579
Clase de artículo	22D

**Descripción técnica**

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Material de corte	MD
Rompevirutas	MM
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	M
Avance $f$	0,12 - 0,45 mm/rev,
Número de cambios/cortes	8
Recubrimiento	TiCN

Clase	HBT130
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 200 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado