


TNMG 160404, Clase: HBT130

Datos de pedido

Número de pedido	251564 HBT130
GTIN	4062406256654
Clase de artículo	22D

Descripción técnica

Avance f	0,12 - 0,45 mm/rev,
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	6
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Clase	HBT130
Rompevirutas	MM
Aplicación principal	M
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado