

**WNMG 060404, Clase: HBT130****Datos de pedido**

Número de pedido	251938 HBT130
GTIN	4062406256753
Clase de artículo	22D

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060404
Avance f	0,15 - 0,45 mm/rev,
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Clase	HBT130
Número de cambios/cortes	6
Rompevirutas	MF
Aplicación principal	MF
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado