

**VNMG 160404, Clase: HBT020****Datos de pedido**

Número de pedido	251828 HBT020
GTIN	4062406256722
Clase de artículo	22D

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404
Rompevirutas	PM
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte a_p	0,8 - 4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 m/min
Material de corte	MD
Radio angular	0,4 mm
Recubrimiento	TiCN

Avance f	0,1 - 0,45 mm/rev,
Clase	HBT020
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado