


VNMG 160408, Clase: HBT130

Datos de pedido

Número de pedido	251829 HBT130
GTIN	4062406256739
Clase de artículo	22D

Descripción

VNMG 160408 HBT130 Clase: HBT130
 Rompevirutas: MM
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
 Avance f : 0,12 - 0,45 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HBT130
Aplicación principal	MF

Rompevirutas	MM
Avance f	0,12 - 0,45 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160408
Recubrimiento	TiCN
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado