

**VNMG 160404, Clase: HBT020****Datos de pedido**

Número de pedido	251772 HBT020
GTIN	4062406256708
Clase de artículo	22D

Descripción técnica

Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Recubrimiento	TiCN
Rompevirutas	PF
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P
Material de corte	MD
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,

Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado