


WNMG 060404, Clase: HBT020

Datos de pedido

Número de pedido	252092 HBT020
GTIN	4062406256807
Clase de artículo	22D

Descripción técnica

Clase	HBT020
Aplicación principal	P
Rompevirutas	PM
Avance f	0,1 - 0,45 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 m/min
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Profundidad de corte a_p	0,8 - 5 mm
Número de cambios/cortes	6
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD

Recubrimiento	TiCN
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado