


**WNMG 060404, Clase: HBT130****Datos de pedido**

Número de pedido	252092 HBT130
GTIN	4062406256791
Clase de artículo	22D

Descripción técnica

Aplicación principal	MF
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 m/min
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MM
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Número de cambios/cortes	6
Material de corte	MD
Recubrimiento	TiCN
Radio angular	0,4 mm

Avance f	0,12 - 0,45 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado