


**WNMG 080404, Clase: HBT130****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 252094 HBT130 |
| GTIN | 4062406256838 |
| Clase de artículo | 22D |

Descripción

WNMG 080404 HBT130 Clase: HBT130
Rompevirutas: MM
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm
Avance f : 0,12 - 0,45 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------|
| Clase | HBT130 |
| Profundidad de corte a_p | 0,5 - 5 mm |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado |
| Número de cambios/cortes | 6 |
| Material de corte | MD |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 50 - 200 m/min |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Aplicación principal | MF |
| Radio angular | 0,4 mm |
| Recubrimiento | TiCN |
| Código ISO plaquita de corte | WNMG 080404 |
| Avance f | 0,12 - 0,45 mm/rev, |
| Rompevirutas | MM |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |