

**Garant****Broca corta HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	113265 11
GTIN	4062406235741
Clase de artículo	11B

**Descripción****Ejecución:**

Perforaciones precisas gracias a **una alta precisión de concentricidad y un perfil de ranura para virutas especial.**

Con agudizado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.

**Ventaja:**

**Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2– 4 × D)** en máquinas CN y máquinas automáticas.

**Recomendación:****Profundidad de perforación máxima:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**Descripción técnica**

Tolerancia Ø nominal	h8
Longitud de la ranura de viruta $L_c$	47 mm
Ø nominal $D_c$	11 mm
Norma	DIN 1897
Avance $f$ en INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/rev,
Ø de mango $D_s$	11 mm
Número de filos $Z$	2
Profundidad de perforación máxima recomendada $L_2$	30,5 mm
Longitud total $L$	95 mm

Ángulo de punta	118 grados
Mango	Mango cilíndrico
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	HSS E
Refrigeración interior	no
anillo de color	verde
Tipo de producto	Broca espiral

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuada con restricciones	75 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuada con restricciones	65 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuada con restricciones	60 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	50 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	40 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	35 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuada con restricciones	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuada con restricciones	8 m/min	S
GG(G)	adecuado	40 m/min	K
CuZn	adecuado	50 m/min	N
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		