



**WNMG 080408, Clase: HBT020**

**Datos de pedido**

Número de pedido	252095 HBT020
GTIN	4062406256869
Clase de artículo	22D

**Descripción**

WNMG 080408 HBT020 Clase: HBT020

Rompevirutas: PM

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 280 m/min

**Descripción técnica**

Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408
Rompevirutas	PM
Recubrimiento	TiCN
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 280 m/min
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Clase	HBT020
Profundidad de corte $a_p$	0,8 - 5 mm

Radio angular	0,8 mm
Número de cambios/cortes	6
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD
Avance f	0,1 - 0,45 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado