


**WNMG 080408, Clase: HBT130****Datos de pedido**

Número de pedido	252095 HBT130
GTIN	4062406256852
Clase de artículo	22D

Descripción

WNMG 080408 HBT130 Clase: HBT130
Rompevirutas: MM
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm
Avance f : 0,12 - 0,45 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Recubrimiento	TiCN
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Avance f	0,12 - 0,45 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 m/min
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408
Radio angular	0,8 mm

Aplicación principal	MF
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Número de cambios/cortes	6
Clase	HBT130
Rompevirutas	MM
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado