

FLEX**Pulidora, Tipo: PE14-118****Datos de pedido**

Número de pedido	077771 PE14-118
GTIN	4030293166806
Clase de artículo	03S

Descripción**Ejecución:**

- **Sistema electrónico de microprocesador: preselección en continuo de la velocidad de giro, mantenimiento constante de la velocidad mediante tacogenerador, protección contra sobrecarga, bloqueo de arranque y control de temperatura.**
- **Potente motor de 1.400 vatios con ventilador de alta potencia para una refrigeración óptima.**
- **La cabeza de engranaje plana reduce la distancia a la superficie. Esto permite guiar la máquina de forma segura a cualquier posición.**
- **Mango: configurado ergonómicamente con Softgrip.**
- **Interruptor de gas para un arranque lento y sensible (velocidad de arranque en el nivel 1 (250/min)) y bloqueo para el funcionamiento continuado.**
- **Conducción de aire optimizada para un efecto de refrigeración óptimo del motor y del engranaje. No hay aire de salida molesto para el usuario.**
- **Con superficie de bandeja revestida de goma para la colocación segura**

Aplicación:

Especial para el mecanizado de grandes superficies horizontales y verticales. Para los ámbitos automotriz, marítimo y de la aviación. Pulido con recorridos extremadamente bajos y par de giro elevado, p. ej. para superficies sensibles al calor.

Descripción técnica

Quality Dress	PE 14-1 180
Peso	2,3 kg
Consumo de potencia	1400 W
Intervalo de revoluciones	250 - 1380 min ⁻¹
Anchura	117 mm
Longitud de cable	4 m
Portaherramientas	M 14
Longitud	405 mm
Ø máximo pulidor	250 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Pulidora