



CCMT 060204, Clase: HBT020

Datos de pedido

Número de pedido	260084 HBT020
GTIN	4062406256913
Clase de artículo	22D

Descripción técnica

Material de corte	MD
Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,4 - 2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HBT020
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 m/min
Rompevirutas	PF
Código ISO plaquita de corte	CC. T 060202

Número de cambios/cortes	2
Recubrimiento	TiCN
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado