



CCMT 120404, Clase: HBT020

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260088 HBT020 |
| GTIN | 4062406256951 |
| Clase de artículo | 22D |

Descripción

CCMT 120404 HBT020 Clase: HBT020
 Rompevirutas: PF
 Profundidad de corte a_p : 0,4 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 250 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|-------------------|
| Rompevirutas | PF |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 120 - 330 m/min |
| Radio angular | 0,4 mm |
| Profundidad de corte a_p | 0,4 - 2 mm |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado |
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/rev, |
| Código ISO plaquita de corte | CCMT 120404 |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Clase | HBT020 |
| Recubrimiento | TiCN |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido |
| Aplicación principal | P |
| Número de cambios/cortes | 2 |
| Material de corte | MD |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |