


**CCMT 060204, Clase: HBT130****Datos de pedido**

Número de pedido	260210 HBT130
GTIN	4062406256968
Clase de artículo	22D

**Descripción técnica**

Número de cambios/cortes	2
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,4 mm
Clase	HBT130
Aplicación principal	MF
Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 3 mm
Rompevirutas	MM

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 200 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado