

**CCMT 09T308, Clase: HBT130****Datos de pedido**

Número de pedido	260213 HBT130
GTIN	4062406257002
Clase de artículo	22D

**Descripción**

CCMT 09T308 HBT130 Clase: HBT130  
Rompevirutas: MM  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 3 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 40 - 220 m/min

**Descripción técnica**

Material de corte	MD
Avance $f$	0,05 - 0,35 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 3 mm
Número de cambios/cortes	2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308

Clase	HBT130
Rompevirutas	MM
Aplicación principal	MF
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 200 m/min
Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado