



CCMT 09T304, Clase: HBT130

Datos de pedido

Número de pedido	260211 HBT130
GTIN	4062406256982
Clase de artículo	22D

Descripción

CCMT 09T304 HBT130 Clase: HBT130
 Rompevirutas: MM
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 3 mm
 Avance f : 0,05 - 0,35 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Recubrimiento	TiCN
Número de cambios/cortes	2
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	MD

Profundidad de corte a_p	0,3 - 3 mm
Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,
Rompevirutas	MM
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 m/min
Aplicación principal	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado