

**CCMT 09T308, Clase: HBT020****Datos de pedido**

Número de pedido	260213 HBT020
GTIN	4062406257019
Clase de artículo	22D

Descripción

CCMT 09T308 HBT020 Clase: HBT020
Rompevirutas: PM
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avance f : 0,12 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 250 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	PM
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	MD
Aplicación principal	P
Clase	HBT020
Radio angular	0,8 mm

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 m/min
Recubrimiento	TiCN
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado