



CCMT 120404, Clase: HBT130

Datos de pedido

Número de pedido	260219 HBT130
GTIN	4062406257026
Clase de artículo	22D

Descripción

CCMT 120404 HBT130 Clase: HBT130
 Rompevirutas: MM
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 3 mm
 Avance f : 0,05 - 0,35 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	MM
Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,
Recubrimiento	TiCN
Aplicación principal	MF
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Clase	HBT130

Profundidad de corte a_p	0,3 - 3 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 m/min
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado