

Garant**Macho para roscar a máquina para agujero pasante, TiN, MF: M30X2,5****Datos de pedido**

Número de pedido	130005 M30X2,5
GTIN	4062406238490
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 35 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Descripción técnica

Tipo de rosca	MF
Tamaño de rosca	M30×2,5
Vástago cuadrado □	18 mm
Ø de mango D _s	22 mm
Ø de agujero para roscar	27,5 mm
Longitud total L	180 mm
Profundidad de rosca	90 mm
Ø de rosca	30 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Paso de rosca	2,5 mm
Material de corte	HSS E
Norma	DIN 376
Clase de tolerancia	ISO 1 4H

Clase de tolerancia	ISO 1X 4HX
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Clase de tolerancia	6H +0,05
Clase de tolerancia	ISO 3 6G
Clase de tolerancia	ISO 3X 6GX
Clase de tolerancia	7H
Clase de tolerancia	7HX
Clase de tolerancia	7G
Clase de tolerancia	7GX
Clase de tolerancia	6H +0,10
Clase de tolerancia	6H +0,20
Número de filos Z	4
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar