


**CCMT 120408, Clase: HBT020****Datos de pedido**

Número de pedido	260221 HBT020
GTIN	4062406257057
Clase de artículo	22D

Descripción

CCMT 120408 HBT020 Clase: HBT020
Rompevirutas: PM
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avance f : 0,12 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 250 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompevirutas	PM
Aplicación principal	P
Material de corte	MD
Código ISO plaqueta de corte	CCMT 120408
Recubrimiento	TiCN
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 m/min

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Clase	HBT020
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado