


CCMT 120408, Clase: HBT130

Datos de pedido

Número de pedido	260221 HBT130
GTIN	4062406257040
Clase de artículo	22D

Descripción

CCMT 120408 HBT130 Clase: HBT130
 Rompevirutas: MM
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 3 mm
 Avance f : 0,05 - 0,35 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 m/min
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Material de corte	MD
Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	MF
Clase	HBT130

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Recubrimiento	TiCN
Rompevirutas	MM
Profundidad de corte a_p	0,3 - 3 mm
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado