

**DCMT 070204, Clase: HBT130****Datos de pedido**

Número de pedido	260376 HBT130
GTIN	4062406257064
Clase de artículo	22D

**Descripción técnica**

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 220 m/min
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 1 mm
Aplicación principal	MF
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	MF
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Recubrimiento	TiCN

Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Clase	HBT130
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado