



DCMT 11T304, Clase: HBT020

Datos de pedido

Número de pedido	260378 HBT020
GTIN	4062406257095
Clase de artículo	22D

Descripción

DCMT 11T304 HBT020 Clase: HBT020
 Rompevirutas: PF
 Profundidad de corte a_p : 0,4 - 1,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 250 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	PF
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	2

Clase	HBT020
Profundidad de corte a_p	0,4 - 1,5 mm
Material de corte	MD
Aplicación principal	P
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado