

Garant
VC. T 160404, Clase: HB730-1


Datos de pedido

Número de pedido	261458 HB730-1
GTIN	4062406239480
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 160404 HB730-1 Clase: HB730-1

Rompevirutas: XUM

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,4 - 4 mm

 Avance f : 0,15 - 0,25 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 25 - 175 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	25 - 175 m/min
Clase	HB730-1
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,15 - 0,25 mm/rev,
Recubrimiento	Nano-PVD
Profundidad de corte a_p	0,4 - 4 mm

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160404
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Aplicación principal	UNI
Rompevirutas	XUM
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado