

Garant**DC. T 070202, Clase: HB730-1**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 260449 HB730-1 |
| GTIN | 4062406239473 |
| Clase de artículo | 21G |

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------|
| Material de corte | MD |
| Código ISO plaquita de corte | DCGT 070202 |
| Número de cambios/cortes | 2 |
| Profundidad de corte a_p | 0,4 - 3,3 mm |
| Avance f | 0,15 - 0,35 mm/rev, |
| Clase | HB730-1 |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 35 - 230 m/min |
| Recubrimiento | Nano-PVD |
| Rompevirutas | XUM |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado |

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Radio angular | 0,2 mm |
| Aplicación principal | UNI |
| Tolerancia | M |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |