



## Soporte de tronzado VDI altura de lama 26, Ø del mango d1: 30-UEKmm



### Datos de pedido

Número de pedido	319148 30-UEK
GTIN	2050002040007
Clase de artículo	33E

### Descripción

#### Ejecución:

Para el uso en tornos CNC Gildemeister CTX con revólver de estrella.

- **Con dentado doble en el mango VDI para uso izquierdo o derecho.**
- **Con tobera pulverizadora esférica para la refrigeración óptima del filo.**
- **Sujeción de la lama de tronzado mediante regleta de apriete.**
- **Regulación de la altura de  $\pm 1$  mm.**

#### Aplicación:

Para insertar lamas de distintos fabricantes.

#### Idóneo para:

DMG Gildemeister CTX.

#### Nota:

Tam. 30-UEK y 40-UEK como modelo por encima de la cabeza.

### Descripción técnica

Anchura B <sub>1</sub>	35 mm
Código de colores mango VDI	VDI 30
Altura H	100 mm

L <sub>1</sub>	85,5 mm
Anchura B <sub>3</sub>	48 mm
Anchura B <sub>2</sub>	60 mm
Tipo de producto	VDI soporte de tronzado