


**DCMT 070204, Clase: HBT020****Datos de pedido**

Número de pedido	260376 HBT020
GTIN	4062406257071
Clase de artículo	22D

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	P
Rompevirutas	PF
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 m/min
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Clase	HBT020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Recubrimiento	TiCN
Profundidad de corte a_p	0,4 - 1,5 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado