

**DCMT 070204, Clase: HBT130****Datos de pedido**

Número de pedido	260500 HBT130
GTIN	4062406257101
Clase de artículo	22D

Descripción técnica

Aplicación principal	MF
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Clase	HBT130
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 m/min
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Recubrimiento	TiCN
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD
Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,
Rompevirutas	MM

Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Radio angular	0,4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado