


DCMT 11T302, Clase: HBT130

Datos de pedido

Número de pedido	260503 HBT130
GTIN	4062406257323
Clase de artículo	22D

Descripción

DCMT 11T302 HBT130 Clase: HBT130
 Rompevirutas: MM
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,35 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 m/min
Número de cambios/cortes	2
Rompevirutas	MM
Código ISO plaqueta de corte	DCMT 11T302
Clase	HBT130

Recubrimiento	TiCN
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD
Aplicación principal	MF
Radio angular	0,2 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado