



**DCMT 11T308, Clase: HBT020**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260508 HBT020
GTIN	4062406257378
Clase de artículo	22D

**Descripción**

DCMT 11T308 HBT020 Clase: HBT020  
 Rompevirutas: PM  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 250 m/min

**Descripción técnica**

Clase	HBT020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Material de corte	MD
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 280 m/min

Recubrimiento	TiCN
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Rompevirutas	PM
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado