


**DCMT 070204, Clase: HBT020****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 260500 HBT020 |
| GTIN              | 4062406351250 |
| Clase de artículo | 22D           |

**Descripción técnica**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Código ISO plaquita de corte                  | DCMT 070204        |
| Rompevirutas                                  | PM                 |
| Clase   | HBT020             |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,5 - 2,5 mm       |
| Aplicación principal                          | P                  |
| Asignación fino/desbaste                      | Desbaste-acabado   |
| Recubrimiento                                 | TiCN               |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 100 - 280 m/min    |
| Avance $f$                                    | 0,12 - 0,3 mm/rev, |
| Número de cambios/cortes                      | 2                  |
| Material de corte                             | MD                 |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Condición de corte | ligeramente interrumpido        |
| Radio angular      | 0,4 mm                          |
| Tipo de producto   | Plaquita de corte para torneado |