


**SCMT 120408, Clase: HBT020****Datos de pedido**

Número de pedido	260795 HBT020
GTIN	4062406257453
Clase de artículo	22D

Descripción

SCMT 120408 HBT020 Radio angular: 0,8 mm
Clase: HBT020
Rompevirutas: PM
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avance f : 0,12 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 250 m/min

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	SCMT 120408
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Clase	HBT020
Rompevirutas	PM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 m/min
Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm

Número de cambios/cortes	4
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Recubrimiento	TiCN
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado