

## Garant

### Soporte para tronzar 45°, derecha, Ancho de tronzado / ancho de mango w: 20/2



## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 273762 20/2   |
| GTIN              | 4062406243876 |
| Clase de artículo | 21W           |

## Descripción

### Aplicación:

Para operaciones de torneado directamente en un saliente para realizar entalladuras para trabajos de roscado y rectificado.

### Nota:

- $\varnothing D_{\text{mín.}} = 30 \text{ mm}$  (con  $w = 3$ ).
- $\varnothing D_{\text{mín.}} = 35 \text{ mm}$  (con  $w = 2$ ).
- **Utilizar solo con plaquita de tronzar de radio completo n.º 273735 – 273739.**
- **Sin entalladura normalizada según DIN 509.**

Refrigeración interior: no

Ancho de tronzado  $w$ : 2 mm

$t_{\text{mín.}}$ : 0,5 mm

anchura de tronzado mín.  $y$ : 0,35 mm

Anchura de función  $L_4$ : 23 mm

Longitud de la cabeza  $L_1$ : 33 mm

Longitud total  $L$ : 125 mm

## Descripción técnica

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Tornillo                 | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Anchura de función $L_4$ | 23 mm                 |
| Tamaño del mango         | 20 mm                 |
| Ancho de tronzado $w$    | 2 mm                  |

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Longitud total L                     | 125 mm                         |
| Longitud de la cabeza L <sub>1</sub> | 33 mm                          |
| anchura de tronzado mín. y           | 0,35 mm                        |
| t <sub>min</sub>                     | 0,5 mm                         |
| Tipo de boca                         | derecha                        |
| Refrigeración interior               | no                             |
| Posibilidad de tronzado axial        | no                             |
| Tipo de producto                     | Soporte de torneado de apriete |

## Accesorios

|  |             |
|--|-------------|
| Tornillo apriete   | 279903      |
| Tornillo ajuste Tipo 5   | 279815 5    |
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25                              | 674248 TX25 |
| Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm            | 659874 50   |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm | 659906 1600 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm | 659957 1600 |