



TCMT 110204, Clase: HBT020

Datos de pedido

Número de pedido	261012 HBT020
GTIN	4062406257514
Clase de artículo	22D

Descripción

TCMT 110204 HBT020 Clase: HBT020
 Rompevirutas: PM
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f : 0,12 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 250 m/min

Descripción técnica

Material de corte	MD
Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	PM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Clase	HBT020
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Código ISO plaquita de corte	TCMT 110204
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	3
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 m/min
Recubrimiento	TiCN
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado