

Garant

Soporte para tronzar 45°, izquierda, Ancho de tronzado / ancho de mango w: 25/2



Datos de pedido

Número de pedido	273763 25/2
GTIN	4062406243913
Clase de artículo	21W

Descripción

Aplicación:

Para operaciones de torneado directamente en un saliente para realizar entalladuras para trabajos de roscado y rectificado.

Nota:

- $\varnothing D_{\text{mín.}} = 30 \text{ mm}$ (con $w = 3$).
- $\varnothing D_{\text{mín.}} = 35 \text{ mm}$ (con $w = 2$).
- **Utilizar solo con plaquita de tronzar de radio completo n.º 273735 – 273739.**
- **Sin entalladura normalizada según DIN 509.**

Refrigeración interior: no

Ancho de tronzado w : 2 mm

$t_{\text{mín.}}$: 0,5 mm

anchura de tronzado mín. y : 0,35 mm

Anchura de función L_4 : 28 mm

Longitud de la cabeza L_1 : 33 mm

Longitud total L : 150 mm

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	2 mm
Longitud de la cabeza L_1	33 mm
Tornillo	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Tamaño del mango	25 mm

Longitud total L	150 mm
Anchura de función L ₄	28 mm
anchura de tronzado mín. y	0,35 mm
t _{min}	0,5 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Tornillo ajuste Tipo 5	279815 5
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Tornillo apriete	279903
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600