

**VBMT 110304, Clase: HBT020****Datos de pedido**

Número de pedido	261186 HBT020
GTIN	4062406257576
Clase de artículo	22D

**Descripción técnica**

Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Rompevirutas	PF
Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110304
Profundidad de corte $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Recubrimiento	TiCN
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 330 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,

Material de corte	MD
Clase	HBT020
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado