



TCMT 16T308, Clase: HBT020

Datos de pedido

Número de pedido	261019 HBT020
GTIN	4062406257552
Clase de artículo	22D

Descripción

TCMT 16T308 HBT020 Clase: HBT020
 Rompevirutas: PM
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f : 0,12 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 250 m/min

Descripción técnica

Recubrimiento	TiCN
Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	3
Clase	HBT020

Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 m/min
Aplicación principal	P
Rompevirutas	PM
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado