

**VBMT 110304, Clase: HBT130****Datos de pedido**

Número de pedido	261252 HBT130
GTIN	4062406257606
Clase de artículo	22D

**Descripción técnica**

Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110304
Rompevirutas	MM
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Material de corte	HM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HBT130
Recubrimiento	TiCN
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	M
Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 200 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado