


VBMT 160404, Clase: HBT130

Datos de pedido

Número de pedido	261188 HBT130
GTIN	4062406257583
Clase de artículo	22D

Descripción

VBMT 160404 HBT130 Clase: HBT130
 Rompevirutas: MF
 Profundidad de corte a_p : 0,1 - 1 mm
 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	MF
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160404
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Material de corte	MD
Clase	HBT130
Aplicación principal	M

Recubrimiento	TiCN
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,1 - 1 mm
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado