


Garant

**Plaquita reversible de fresado de roscas para roscas interiores 60°, HB7720,
Altura de paso: 0,5-1,5mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	218122 0,5-1,5
GTIN	4062406245283
Clase de artículo	21D

Descripción**Ejecución:**

Tamaño de plaquita 11.

Aplicación:

Para rosca interior métrica de 60° según DIN / ISO R 262 (DIN13).

Descripción técnica

Paso de rosca	0,5 - 1,5 mm
Recubrimiento	TiCN
Perfil total	no
Aplicación interior/exterior	interior
Adecuado para rosca	M16×0,5; M16×0,75; M16×1,0; M17×1,25; M17×1,5
Número de filos Z	1
Clase	HB7720

Material de corte	MD
Ángulo de flanco	60 grados
Tamaño de placa	11 mm
Avance f_z en acero < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Avance f_z en INOX < 900 N/mm ²	0,03 mm
Sentido del corte	derecha e izquierda
Tipo de producto	Inserto de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	140 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	120 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	80 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	40 m/min	S
GG(G)	adecuado con restricciones	70 m/min	K
CuZn	adecuado	120 m/min	N
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		